

Garant**HiRunER görgőkulcs nyomatékkulcshoz, Típus: 16M****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309758 16M |
| GTIN | 4062406243531 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Speciális szorítókulcs

309655 sz. 16, 25, 32 és 309665 sz. 16DI, 25DI, 32DI méretű **standard** anyához.**Alkalmazható :**

GARANT HiRunER Mini precíziós szorítópatronos befogó.

Figyelem:

M méret a mini kivitelhez.

Rátűző szár □: 9×12 mm

Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz.: 60

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz. | 60 |
| Rátűző szár □ | 9×12 mm |
| Termék fajtája | Feltűzhető szerszám |

Tartozék

Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül
Maximális nyomaték 60 Nm

656055 60