

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302259 8
GTIN	4062406241988
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményműanyaghoz, 6-os mérettől HSS-hez és keményműanyaghoz.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Külső Ø D	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	160 mm

Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó