

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 A = 160, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 306691 16 |
| GTIN | 4062406243753 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Hűtőcsatorna furattal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| Marótüske hossza L ₄ | 17 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 |
| Tüske Ø d ₁ | 16 mm |
| Külső Ø D | 38 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| Befogó | HSK-A 100 A = 160 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-3 |
| Alak | A |
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Marófej befogó |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm | 309860 16 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm | 309840 16 |