

**Garant**

**Zsugorbefogó, karcsú, hosszú 4°30', hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	308337 6
GTIN	4062406243715
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Külső kúp 4°30'.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Hűtőcsatorna furatokkal.**

**Felhasználás:**

- **Különösen nehezen hozzáférhető helyeken.**
- **Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.**

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Külső Ø D	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1