

Garant**Zsugorbefogó karcsú, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302343 6
GTIN	4062406243678
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).
- Hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Hűtőcsatorna furat: Nem zárható

Befogási Ø D₁: 6 mm

A-méret kinyúlási hossz: 120 mm

Külső Ø D: 30,9 mm

Ø D₂: 15 mm

Műszaki leírás

Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
A-méret kinyúlási hossz	120 mm

Befogási $\varnothing D_1$	6 mm
Külső $\varnothing D$	30,9 mm
$\varnothing D_2$	15 mm
Befogó	SK 50 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó