

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, PSC 40 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308543 16
GTIN	4062406243807
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Kereszthornyos homlok-palástmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Külső Ø D	38 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	32 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Befogó	PSC 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

---

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------