

BMI®**Mini mérőszalag, Szalaghossz: 3/MINI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Árucikk kategória	46M

Leírás**Kivitel:**

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között. Különösen kompakt és könnyű mérőszalag - **35%-kal kisebb méretű.**

Műszaki leírás

Szalaghossz	3 m
Ház magassága	50 mm
Ház hossza	50 mm
Szalagszélesség	10 mm
Ház szélessége	22 mm
Szabvány	EG II

Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
--	----------