

HOLEX**Mini LED reflektor, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081573 7
GTIN	4062406242473
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Kompakt és nagy fényerejű akkus LED reflektor mobil használathoz. A kompakt méreteknek köszönhetően tökéletesen használható kézi lámpaként. Az állítható mágneses talpak ezen felül lehetővé teszik a telepített használatot.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.

Műszaki leírás

ATEX zóna	Nincs
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Égő	LED modul
Teljes hossz	89 mm

Súly	255 g
IP védeettségi osztály	IP 65
Fényáram 2 fokozat	350 lm
Fényáram	100 lm
Energiaellátás	Akkus
Világítási időtartam 2. fokozat	4 óra
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Teljes szélesség	30 mm
Teljes magasság	95 mm
Világítási idő	10 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Fényáram 3 fokozat	700 lm
Világítási időtartam 3. fokozat	2 óra
Termék fajtája	Sugárzó