



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: 300



Rendelési adatok

Rendelés száma	081493 300
GTIN	4062406242480
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

LED-es homloklámpa széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágítása érdekében. Érintés nélküli be- / kikapcsolás 2 fényerő fokozatú szenzor rendszerrel.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	47 mm
Teljes hossz	78 mm
Energiaellátás	Akkus
Fényáram 2 fokozat	300 lm
Világítási idő	6 óra
IP védettségi osztály	IP 65
Fényáram	100 lm
Súly	111 g

ATEX zóna	Nincs
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Világítási időtartam 2. fokozat	2 óra
Termék fajtája	Homloklámpa