

Garant**ER hidro szorítópatron külső menettel ER32, Ød: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319747 12
GTIN	4062406244095
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

Nagyon rugalmas, esztergálásnál statikus szorítópatronos tartóban való használathoz, de meghajtott szerszámokhoz is. Legjobb körfutási tulajdonságok.

Belső menetes meghajtott szerszámokhoz.

Előny:

- **Ideális csillapítási tulajdonságok, ennek köszönhetően optimális munkadarab felület és hosszabb élettartam.**
- **Gyorsan és egyszerűen kezelhető.**
- **Közperselyek rugalmasan használhatóak.**
- **Tökéletes központosítás.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez, és furatkések használatához is alkalmas.

Műszaki leírás

Hossz L	58,3 mm
Ø d	12 mm
Ø d ₂	50 mm
Menet M	M40×1,5

Termék fajtája

Befogófej sima