

Garant**Menetmaró fej, menettel, Ø D: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 15
GTIN	4062406245214
Árucikk kategória	21R

Leírás**Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Teljes hossz L _{ges}	20,2 mm
Működő Ø D	14,75 mm
Lapkaméret	11
Kinyúlási hossz L ₁	15 mm
Váltólapka csavar	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Befogómenet	M6
Váll -Ø D ₁	10,6 mm
L ₂	5,2 mm
Forgács hornyok száma	1

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX8	659922 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200