

**Garant****Menetmaró fej, menettel, Ø D: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 21
GTIN	4062406245221
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- **Nagyméretű és mély menetekhez.**
- **Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.**
- **Átmenő- és zsákfurat menethez.**
- **Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.**
- **Alacsony forgácsoló erő.**

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	14 mm
Működő Ø D	20,75 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	19,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Lapkaméret	11
Váltólapka csavar	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Befogómenet	M8
Váll -Ø $D_1$	14,1 mm
$L_2$	5,2 mm
Forgács hornyok száma	2

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX8	659922 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200