

Garant**Menetmaró fej, menettel, Ø D: 42mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 42
GTIN	4062406245276
Árucikk kategória	21R

Leírás**Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Működő Ø D	42 mm
Lapkaméret	16
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L_{ges}	32,95 mm
Váltólapka csavar	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Befogómenet	M16
Váll -Ø D_1	32 mm
L_2	7,95 mm
Forgács hornyok száma	4

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX10	659922 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200