

**Garant****Menetmaró fej, menettel, Ø D: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218110 36
GTIN	4062406245269
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- Nagyméretű és mély menetekhez.
- Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	32,95 mm
Működő Ø D	36,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Kinyúlási hossz $L_1$	25 mm
Lapkaméret	16
Váltólapka csavar	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Befogómenet	M16
Váll -Ø $D_1$	29 mm
$L_2$	7,95 mm
Forgács hornyok száma	3

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Szárkivitel	menettel
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX10	659922 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200