


Garant**Marólapka, HB7720, Menet / coll: 11-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218133 11-7
GTIN	4062406245399
Árucikk kategória	21D

Leírás**Kivitel:**

Lapkaméret 16.

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 szabvány szerint.

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Menet / coll	7 - 11
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Bel- /kültéri felhasználás	Külső
Menetemelkedés	2,309 mm
Menet mérethez	1 5/8-8
Vágóélek száma Z	1
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Profilszög	55 fok
Lapkaméret	16 mm
Előtolás f_z acélban < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Előtolás f_z INOX-ban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	80 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	70 m/min	K
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		