


Garant**Marólapka, HB7720, Menet / coll: 6-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Árucikk kategória	21D

Leírás**Kivitel:**

Lapkaméret 16.

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 szabvány szerint.

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Menet / coll	4 - 6
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Bel- /kültéri felhasználás	Külső
Menetemelkedés	4,233 mm
Menet mérethez	2 1/4-6; 2-4,5
Vágóélek száma Z	1
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Profilszög	55 fok
Lapkaméret	16 mm
Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Előtolás f_z INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	alkalmas	80 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	120 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	110 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	100 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	80 m/min	P
Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	70 m/min	K
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		