

Garant**eco leszúró késtartó, radiális, HSK-T 63, Pengemagasság H: 32mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	318843 32
GTIN	2050002039506
Árucikk kategória	36D

Leírás

Felhasználás:

Minden szokásos gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező beszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal. Gömbfúvókával.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Műszaki leírás

L ₁	60 mm
Pengemagasság H	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső Ø D	90 mm
Irány a szerszámtengelyhez	radiális
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Leszúró tartó