

Garant**eco leszúró késtartó, axiális, balos, HSK-T 63, Pengemagasság H: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318845 32
GTIN	2050002039520
Árucikk kategória	36D

Leírás**Felhasználás:**

Minden szokásos gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező beszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal.

Gömbfúvókával.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Műszaki leírás

Külső Ø D	75 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Hegyek középeltolódása f	32 mm
Pengemagasság H	32 mm
Írány a szerszámtengelyhez	axiális
Szerszámhelyzet	balos
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Leszúró tartó

