

Garant**eco leszúró késtartó, radiális, PSC 63, Pengemagasság H: 32mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	318906 32
GTIN	2050002039537
Árucikk kategória	36D

Leírás

Felhasználás:

Minden gyakori gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező leszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal. Gömbfúvóka. Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

L ₁	45,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	107 mm
Pengemagasság H	32 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Leszúró tartó