

Garant**eco leszúró késtartó, axiális, jobbos, HSK-T 63, Pengemagasság H: 32mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	318844 32
GTIN	2050002039513
Árucikk kategória	36D

Leírás

Felhasználás:

Minden szokásos gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező beszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal.

Gömbfúvókával.

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Műszaki leírás

Külső Ø D	75 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Hegyek középeltolódása f	32 mm
Pengemagasság H	32 mm
Írány a szerszámtengelyhez	axiális
Szerszámhelyzet	jobbos
Befogó	HSK-T 63
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Leszúró tartó

