


Garant**Eco leszúró késtartó, axiális, balos, PSC 63, Pengemagasság H: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	318909 32
GTIN	2050002039551
Árucikk kategória	36D

Leírás**Felhasználás:**

Minden gyakori gyártó hűtőfolyadék továbbítással rendelkező leszúró pengéinek a befogásához. A nem használt továbbító furatok lezárhatóak a mellékelt csavarokkal. Gömbfúvóka. Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló PSC hűtőfolyadék-cső 309885 sz. 63-es méret.

Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	32,5 mm
Pengemagasság H	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	96 mm
Befogó	PSC 63
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Leszúró tartó