

**BENNING****Multiméter, Gyártó jelölése: MMP3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Árucikk kategória	47A

**Leírás****Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

**Felhasználás:**

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. Zsebméretű digitális multiméter. Kicsi és keskeny (132×86×19 mm) - csak 130 g.

**Szabvány:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Tartalom:**

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.

**Műszaki leírás**

Frekvencia	1 mHz – 5 MHz
Mérési eljárás	RMS
Váltakozó feszültség AC	0,1 mV – 600 V
Ellenállás	0,1 Ω – 40 MΩ

Alappontosság	0,6 %
Egyenfeszültség DC	0,1 mV – 600 V
A tartalmazott elemek száma	2
Memória funkció	HOLD
Kijelzési határérték	5000
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR44
Túlfeszültségi osztály	CAT III 300 V
Túlfeszültségi osztály	CAT II 600 V
Kalibrálás	I3
Kapacitás	10 pF – 100 µF
Energiaellátás	Elemes
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

## Szolgáltatások

KalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027000 3
DAkKS kalibrálásDigitális multiméter Tizedesjegyek száma 3	027010 3

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
--	-------------