

Garant**Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB, SK 50 rövid,
Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300398 12
GTIN	4062406245641
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

- A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
- Optimalizált külső kontúr – csillapító viselkedésű.
- Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
- A maró szártörése valószínűtlen.
- Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, **nagy folyamatbiztonság!**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	37,5 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	41,7 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50