



Nedves leválasztószer NSR Multi, Tartalom: 500ml



Rendelési adatok

Rendelés száma	083087 500
GTIN	5412386069161
Árucikk kategória	08E

Leírás

Kivitel:

Univerzális, szilikonmentes nedves leválasztószer. Magas hőmérsékletű leválasztó szer termo- és duroplasztokhoz.

- **Nedves leválasztószer nagy leválasztó hatással.**
- **Szilikonmentes, minimalizálja az anyagátvitelt a formákra. Ideális olyan formákhoz, melyeket utómegmunkálásnak kell alávetni (festés, nyomás vagy ragasztás).**
- **Hőmérséklet felhasználási tartomány max. 200°C.**
- **Nem rakódik le a formára.**

Felhasználás:

Segédeszköz termo- és duroplasztok formaleválasztásához a műanyag feldolgozás területén. Összetett részletgeometriákkal rendelkező formák leválasztásához is alkalmas.

- **Hordjon fel egy vékony, egyenletes réteget a tiszta, száraz formára.**
- **Hagyja rövid ideig szellőzni, míg az oldószer el nem párolog.**
- **Csökkenő leválasztó hatás esetén ismételje meg a folyamatot.**
- **A feldolgozási biztonsági utasításokat az aktuális biztonsági adatlapon (SDB) találja.**

Műszaki leírás

Tartalom	500 ml
Szórófej	Standard
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Szín	sárga-barna
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Veszélyes áru kategória	2.1
Kivitel	Szórópalack
Termék fajtája	Leválasztó szer