

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303710 40
GTIN	4062406250348
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás). Balluffchip furattal.

- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309720 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

a: 1 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.: 40

ER szorítókulcs 309680 sz.: 40

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	63 mm
a	1 mm
ER szorítókulcs 309680 sz.	40
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.	40
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Kivitel	BT-DC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40

309680 40