

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303710 16 |
| GTIN | 4062406250317 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás). Balluffchip furattal.

- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309720 ill. 613300 sz.
 Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

a: 1 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.: 16

ER szorítókulcs 309680 sz.: 16

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ER szorítópatronhoz | 16 |
| Befogási tartomány | 0,5 - 10 mm |
| Külső Ø D | 28 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 70 mm |
| a | 1 mm |
| Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. | 16 |
| ER szorítókulcs 309680 sz. | 16 |
| Befogó | BT 40 rövid |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Kivitel | BT-DC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm

613300 25