

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma AD, BT 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303740 16
GTIN	4062406250355
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felforgatva (nyugodt járás). Balluffchip furattal.

- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Előny:**

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309720 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

a: 1,5 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.: 16

ER szorítókulcs 309680 sz.: 16

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	28 mm
ER szorítópatronhoz	16
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
a	1,5 mm
ER szorítókulcs 309680 sz.	16
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz.	16
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Kivitel	BT-DC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

**Tartozék**

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm

613300 25