

Garant**Kombinált marótüske Form AD, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303760 27
GTIN	4062406250584
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal.

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tüske $\varnothing d_1$	27 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
Külső $\varnothing D$	48 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
a	1 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μ m
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Marótüske