

Garant**Marófej befogó Form AD, BT 30 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303780 16
GTIN	4062406250393
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal és hűtőcsatorna furatokkal.

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16

Tüske $\varnothing d_1$	16 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
a	1 mm
Befogási $\varnothing D_1$	16 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Marófej befogó