

**Garant****Zsugorbefogó Form AD, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303850 25
GTIN	4062406250720
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **Alkalmas HSS és keményfém szerszámok zsugorításához.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Előny:**

**A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés** stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

**Szabvány:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.,  
zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,  
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási $\varnothing D_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
Külső $\varnothing D$	53 mm
a	1 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Zsugorbefogó