

Garant**Zsugorbefogó Form AD, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303830 16 |
| GTIN | 4062406250645 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **Alkalmas HSS és keményfém szerszámok zsugorításához.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.,
zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Külső $\varnothing D$ | 34 mm |
| $\varnothing D_2$ | 27 mm |
| a | 1 mm |
| Befogó | BT 30 rövid |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Kivitel | BT-DC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |