

Garant**Zsugorbefogó Form AD, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303830 12
GTIN	4062406250638
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **Alkalmas HSS és keményfém szerszámok zsugorításához.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:

- **Jobb felületminőség**
- **Hosszabb szerszám élettartam**
- **Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)**
- **Jobb körfutási pontosság**

A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 szártűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.,
zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Befogási $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső $\varnothing D$	32 mm
a	1 mm
Befogó	BT 30 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Kivitel	BT-DC
Termék fajtája	Zsugorbefogó