

HOLEX**Kombinált marótüske Forma A, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300837 32
GTIN	4062406251741
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal. Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Felhasználás:

- **Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.**
- **Menesztőgyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.**

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső Ø D	58 mm
Marótüske hossza L ₄	38 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	24 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32

Tüske $\varnothing d_1$	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Menesztőgyűrű Tüske \varnothing -höz 32 mm	309870 32
Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Maró rögzítőcsavar Tüske \varnothing -höz 32 mm	309860 32

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50