

HOLEX**Kombinált marótüske Forma A, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300875 27 |
| GTIN | 4062406251789 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal. Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Felhasználás:

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztógyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, mentesztógyűrű és marórögzítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Tüske Ø d ₁ | 27 mm |
| Tartalék mentesztógyűrű 309870 sz. | 27 |
| Marótüske hossza L ₄ | 33 mm |
| Külső Ø D | 48 mm |
| Marótüske hossza L ₃ mentesztógyűrűvel | 21 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 |
| Befogási Ø D ₁ | 27 mm |
| Befogó | SK 40 A = 100 |
| Szabvány | DIN 6358 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Marótüske |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308650 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm | 309860 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308615 50 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50 | 308605 50 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm | 309860 27 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308620 50 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50 | 308660 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50 | 308640 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm | 309840 27 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50 | 308600 50 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm | 309840 50 |
| Mensztógyűrű Tüske Ø-höz 27 mm | 309870 27 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50 | 308610 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |