

**HOLEX****Kombinált marótüske Forma A, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300875 22
GTIN	4062406251772
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal. Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

**Felhasználás:**

- Retesszel hosszanti hornyú marókhhoz, pl. DIN 841.
- Mentesztógyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, mentesztógyűrű és marórögzítő csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	31 mm
Marótüske hossza L <sub>3</sub> mentesztógyűrűvel	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tartalék mentesztógyűrű 309870 sz.	22

Külső Ø D	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50