

**HOLEX****Marófej befogó Forma ADB, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 301017 40     |
| GTIN              | 4062406251901 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

**Tartalom:**

Marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

|   |       |
|---|-------|
| Külső Ø D                                       | 88 mm |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 40 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40    |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 50 mm |
| Marótüske hossza L <sub>4</sub>                 | 27 mm |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 40    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási $\varnothing D_1$           | 40 mm                               |
| Befogó                               | SK 40 rövid                         |
| Szabvány                             | DIN 6357                            |
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                          |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | $\leq 5 \mu\text{m}$                |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marófej befogó                      |