

HOLEX**Marófej befogó Forma ADB, SK 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301017 22
GTIN	4062406251871
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Tartalom:

Marórögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Külső Ø D	48 mm
Marótüske hossza L ₄	19 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22

Befogási $\varnothing D_1$	22 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó