

**HOLEX****Kombinált marótüske Forma A, SK 50 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300975 16     |
| GTIN              | 4062406251819 |
| Árucikk kategória | 32A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal. Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

**Felhasználás:**

- Retesszel hosszanti hornyú marókhöz, pl. DIN 841.
- Mentesztógyűrűvel DIN 1880 keresztornyú maróhoz és DIN 1830 szerinti marófejekhez.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, mentesztógyűrű és marórögzítő csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

|   |       |
|---|-------|
| Külső Ø D   | 32 mm |
| Marótüske hossza L <sub>3</sub> mentesztógyűrűvel | 17 mm |
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                            | 16 mm |
| Tartalék mentesztógyűrű 309870 sz.                | 16    |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.              | 16    |
| Marótüske hossza L <sub>4</sub>                   | 27 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz                         | 100 mm                             |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16                                 |
| Befogási $\varnothing D_1$                      | 16 mm                              |
| Befogó  | SK 50 A = 100                      |
| Szabvány  | DIN 6358                           |
| Befogó szabvány                                 | ISO 7388-1                         |
| Alak  | A                                  |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám            | G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                             | ≤ 6 μm                             |
| Forgácsolási stratégia                          | HPC                                |
| Termék fajtája                                  | Marótüske                          |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50   | 308790 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50  | 308605 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50  | 308615 50 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50   | 308600 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50                             | 308720 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50   | 308760 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50                            | 308830 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50   | 308620 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50   | 308785 50 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50   | 308660 50 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 50 mm  | 309860 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50          | 308650 50 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm                     | 309840 16 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50              | 308795 50 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50                   | 308640 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50          | 308610 50 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm                     | 309840 50 |
| Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 16 mm                       | 309870 16 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50              | 308765 50 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm                  | 309860 16 |