

HOLEX**Marófej befogó Forma ADB, SK 40 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301027 16
GTIN	4062406251918
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Marótüske hossza L ₄	17 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	38 mm

Befogási $\varnothing D_1$	16 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó