

HOLEX**Marófej befogó Forma ADB, SK 50 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301097 40
GTIN	4062406251987
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.

Műszaki leírás

Külső Ø D	89 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tüske Ø d ₁	40 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
A-méret kinyúlási hossz	50 mm

Marótüske hossza L ₄	27 mm
Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	SK 50 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó