

HOLEX**Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 40 rövid, MK belső: 2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301165 2 |
| GTIN | 4062406252175 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 50 mm |
| Belső Morse kúp | 2 |
| Külső Ø D | 32 mm |
| Befogó | SK 40 rövid |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 8 µm |
| Termék fajtája | Befogó adapter |

