

**HOLEX****Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, Forma AD, SK 40 rövid, MK belső: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301165 3
GTIN	4062406252182
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	40 mm
Belső Morse kúp	3
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 8 µm
Termék fajtája	Befogó adapter

