



Szűkítőpersely MK-szárhoz Forma ADB, SK 50 rövid, MK belső: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	301255 2
GTIN	4062406252274
Árucikk kategória	32A

Leírás

Kivitel:

- **Belül és kívül köszörült.**
- **Balluffchip furattal.**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 8 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső \varnothing D: 32 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső \varnothing D	32 mm
Belső Morse kúp	2
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 8 \mu\text{m}$

Termék fajtája

Befogó adapter