

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 152,1 mm, Kapcsolódás: ER40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Árucikk kategória	21F

Leírás**Kivitel:**

A 9,75 – 152,1 mm Ø tartományhoz. **Moduláris ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető.** Szállítás ABS műanyag dobozban

- **Beállítási pontosság 0,01 mm / osztásköz. Állítási pontosság 0,002mm az Ø-nél nóniusszal.**
- **0 állásban szerszám nélkül Q2,5 / 6000 min⁻¹-nél kiegyensúlyozva.**
- **Fordulatszám max. 10000 min⁻¹.**
- **Hűtés hűtőfolyadék fúvókával, optimális hűtőfolyadék nyomás 10 – 20 bar, legalább 5 bar.**
- **Tolóka radiálisan rögzíthető.**

Tartalom:

1 finombeállítású fej: ER40

1-1 lapkatartó: 237517 sz. 1 méret Ø 25 – 37 mm-hez

237517 sz. 2 méret Ø 37 – 89 mm-hez

237517 sz. 3 méret Ø 89 – 152,1 mm-hez

1 híd: 237518 sz. 2 méret Ø 101,1 – 152,1 mm-hez

1 zászlós kulcs: 237519 sz. az Ø 25 – 63 mm-hez (90 mm)

1 hatszögmkulcs: 237520 sz. Ø 63 – 152,1 mm-hez

2 hengeres fejú csavar: 237521 sz. 1 méret Ø 9,75 – 18 mm-hez (50 mm)

237521 sz. 2 méret Ø 18 – 25 mm-hez (77 mm)
 1-1 zászlós kulcs: 625920 sz. 8IP méret
 625920 sz. 10IP méret
 2 tányérrugó: 627424 sz. 4 méret
 2 hengeres fejű csavar: 237522 sz. M5×12 méret
 2 alátét: 237523 sz.
 2 tányérrugó: 237524 sz.

Alkatrész:

239652 sz. váltólapka csavar (8IP3; 1,28 Nm) a 237521 sz. 1 méretű furatkéshez.
 239653 sz. váltólapka csavar (8IP; 1,28 Nm) a 237521 sz. 2 méretű furatkéshez és 237517 sz. 1 méretű és 2 méretű lapkatartóhoz.
 239653 sz. váltólapka csavar (10IP1; 2,8 Nm) a 237517 sz. 3 méretű lapkatartóhoz.

Figyelem:

A hozzávaló **CCGT0602..** és **CCGT09T3..** váltólapkát (pl. 237695 / 237698 sz.) külön rendelje meg.

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!

Műszaki leírás

Csatlakozás	ER40
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Kitöltő betét	237520
Hengeres fejű csavar Típus M5X12	237522 M5X12
Alátét	237523
Lapkatartó Típus 3	237517 3
Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal És gömbvégű fej Hatszög 4 mm	627424 4
Furatkés Típus 2	237521 2

Tányérrugó	237524
Magfogazású betét	237519
Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, zászlómarkolattal Torx Plus® profil 8IP	625920 8IP
Lapkatartó Típus 1	237517 1
Lapkatartó Típus 2	237517 2
Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, zászlómarkolattal Torx Plus® profil 10IP	625920 10IP
Furatkés Típus 1	237521 1
Híd Típus 2	237518 2