

Garant**Párhuzamos alátét készlet, alsó oldal mágneses, széles, Hossz: 125mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	366321 125
GTIN	4062406250508
Árucikk kategória	31Z

Leírás

Kivitel:**Pontosság:** Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm; szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.**Keménység:** 48 HRC.**Előny:**

- Rugalmasan használható az alsó részen lévő integrált rúd mágnesnek köszönhetően.
- Rövidebb átszerelési idő.

Műszaki leírás

Szélesség	10 mm
Magasság	20 mm
Magasság	30 mm
Magasság	35 mm
Magasság	37 mm
Magasság	39 mm

Lécek száma	5 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár, 125×10Alsó oldal mágneses Magasság 30 mm	366326 30
Párhuzamos alátét pár, 125×10Alsó oldal mágneses Magasság 39 mm	366326 39
Párhuzamos alátét pár, 125×10Alsó oldal mágneses Magasság 37 mm	366326 37
Párhuzamos alátét pár, 125×10Alsó oldal mágneses Magasság 20 mm	366326 20
Párhuzamos alátét pár, 125×10Alsó oldal mágneses Magasság 35 mm	366326 35