

**Sűrített levegős ütvecsavarozók 3/8 col – 1/2 col, Típus: 7749****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079202 7749
GTIN	015451593339
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Robusztus ütvecsavarozó **kényelmes egykezes átkapcsolással a Side-2-Side technológiának** köszönhetően, kompozit ház hideg ellen szigetelő tulajdonsággal és robusztus kétkalapácsos ütőművel. Kiegyensúlyozott súlyeloszlás a kényelmesebb munkavégzéshez. A kiáramló levegőt a markolat lefelé vezeti el. **A meghúzási teljesítmény fokozatokban beállítható.**

Nyomatéktartomány: 135 - 704 Nm

Max. csavar Ø (8.8–12.9): M24

Maximális fordulatszám: 7000 min⁻¹

Szerszámbefogó meghajtási profil: Négyszög

Szerszámbefogó mérete: 1/2 coll

Maximum levegőigény: 540 l/min

Műszaki leírás

Szerszámbefogó meghajtási profil	Négyszög
Max. vibráció EN szerint	10,9 m/s ²
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll

Adatlap

Maximum levegőigény	540 l/min
Hossz	171 mm
Nyomatéktartomány	135 - 704 Nm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M24
Súly	1,8 kg
Gyártó jelölése	7749
Működési zajkibocsátás	95 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Csavarozó