

**Toldósár ütvecsavarozóhoz, Típus: 2/75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erős alak, alkalmas ütve- és impulzus csavarozókhoz 1/4 col Hex (belső hatszög) befogókkal. Rugós golyóval és kioldó funkcióval – a fejeket biztonságosan rögzíti.

**Felhasználás:**

Közdarabként, belső négyszög befogású dugókulcs fejek belső hatszög befogású csavarozókba történő befogásához.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél. Barnított felület.

**Műszaki leírás**

Meghajtási profil	6-szög csatlakozó
Teljes hossz	75 mm
Meghajtás a gép felőli oldalon	E 6,3 (1/4 col)
Négyszög profil oldal	1/4 coll
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Toldósár

