

HOLEX**VHM maró, TiAlN, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203248 20
GTIN	4062406253868
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lélekvastagság és geometria keménymaráshoz, dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül. Tűrés: Méret névleges Ø D_c **0/-0,02 mm.**

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Figyelem:

A 203320 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Vágóél Ø D _c	20 mm
Teljes hossz L	126 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 55 HRC	0,055 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	0 / – 0,02
Szár Ø D _s	20 mm
Spirálszög	45 fok
Élhossz L _c	60 mm
Fogak száma Z	6

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	75 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	65 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------