

**HOLEX****HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2xD, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235000 32
GTIN	4062406252946
Árucikk kategória	22L

**Leírás****Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrési helyzetekben is használható 4xD-ig.

**Furattűrés:** -0,1 / +0,25 mm

**Felhasználás:**

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

**Tartalom:**

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	SOMT110408 / XOMT110406
Sorozat	HOLEX Pro
Névleges Ø D	32
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	232980 5 (TX15;3Nm)
Szárhossz L <sub>s</sub>	60 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	67 mm

Teljes hossz L	154 mm
Maximális állítási határérték $V_{max}$	0,35 mm
Kinyúlási hossz $L_A$	94 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX15	659922 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500