

**HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3xD, Ø DC: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235005 17
GTIN	4062406253066
Árucikk kategória	22L

**Leírás****Kivitel:**

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.

Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.

**Furattűrés:** -0,1 / +0,25 mm

**Felhasználás:**

A 235030 – 235082 sz. váltólapkákkal.

Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

**Tartalom:**

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Névleges Ø D	17
Váltólapka csavar készlet	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT06T205 / XOMT06T204
Sorozat	HOLEX Pro
Vágóélek száma Z	1
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	54 mm

Teljes hossz L	126 mm
Maximális állítási határérték $V_{max}$	0,25 mm
Kinyúlási hossz $L_A$	70 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

6 mm pengeTorx®-hoz Torx® profil TX7	659922 TX7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200